

**Garant****DNMG 110404, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 250652 HB7140-2 |
| GTIN          | 4067263315032   |
| Artikelklasse | 21G             |

## Omschrijving

DNMG 110404 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

## Technische beschrijving

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Coating                             | gecoat            |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 70 - 230 m/min    |
| Snijmateriaal                       | HM                |
| ISO-code wisselplaat                | DNMG 110404       |
| Snedecndities                       | sterk onderbroken |
| Hoofdtoepassing                     | M                 |
| Aantal wisselingen/snij kanten      | 4                 |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Spaanbreker       | VS                           |
| Hoekradius        | 0,4 mm                       |
| Voeding f         | 0,1 - 0,4 mm/omw,            |
| Soort             | HB7140-2                     |
| Snijdiepte $a_p$  | 0,3 - 2 mm                   |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken                   |
| Producttype       | Wisselplaat voor het draaien |