

Garant**CNMG 160616, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250338 HB7140-2
GTIN	4067263315025
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 160616 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 170 m/min

Technische beschrijving

Coating	gecoat
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	1,2 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 170 m/min
Aantal wisselingen/snijanten	4
Spaanbreker	VG

Soort	HB7140-2
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Snedecondities	sterk onderbroken
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien