

Garant**DNMG 150608, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250660 HB7140-2
GTIN	4067263315063
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150608 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Snedecndities	sterk onderbroken

ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Soort	HB7140-2
Spaanbreker	VS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien