

Garant**DNMG 150604, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250658 HB7140-2
GTIN	4067263315056
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150604 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedeccondities	sterk onderbroken
Coating	gecoat
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Soort	HB7140-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snikanten	4
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	VS
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Producttype	Wisselplaat voor het draaien