


Garant**DNMG 110408, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250754 HB7140-2
GTIN	4067263315087
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 110408 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Coating	gecoat
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Soort	HB7140-2
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min

Snedeccondities	sterk onderbroken
ISO-code wisselplaat	DN.G 110408
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Spaanbreker	VM
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien