

Garant
SNMG 120408, Soort: HB7140-2


Bestelgegevens

Bestelnummer	251224 HB7140-2
GTIN	4067263315162
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120408 HB7140-2 Hoekradius: 0,8 mm
 Soort: HB7140-2
 Spaanbreker: VM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Snedecndities	sterk onderbroken
Soort	HB7140-2
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,

ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	8
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VM
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien