

Garant**VNMG 160408, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251804 HB7140-2
GTIN	4067263315353
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VNMG 160408 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Soort	HB7140-2
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	VM
Hoofdtoepassing	M

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Tolerantie	M
Coating	gecoat
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Snedecondities	sterk onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien