

Garant**WNMG 060404, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251952 HB7140-2
GTIN	4067263315360
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Spaanbreker	VS
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Coating	gecoat
Soort	HB7140-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Snij materiaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,

Snedeccondities	sterk onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien