

Garant**CC.T 09T304, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260058 HB7140-2
GTIN	4067263315490
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 09T304 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Coating	gecoat
Spaanbreker	VS
Snedecondities	sterk onderbroken

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7140-2
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien