


Garant**WNMG 080408, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252070 HB7140-2
GTIN	4067263315438
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080408 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	sterk onderbroken
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Coating	gecoat
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M

Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Soort	HB7140-2
Aantal wisselingen/snijanten	6
Spaanbreker	VM
Tolerantie	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien