

**Garant****WNMG 080412, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 252210 HB7140-2 |
| GTIN          | 4067263315452   |
| Artikelklasse | 21G             |

## Omschrijving

WNMG 080412 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 170 m/min

## Technische beschrijving

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 50 - 170 m/min     |
| Voeding $f$                        | 0,25 - 0,6 mm/omw, |
| Coating                            | gecoat             |
| Snijdiepte $a_p$                   | 1,5 - 6 mm         |
| Hoekradius                         | 1,2 mm             |
| Snijmateriaal                      | HM                 |
| Soort                              | HB7140-2           |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Spaanbreker                  | VG                           |
| ISO-code wisselplaat         | WNMG 080412                  |
| Aantal wisselingen/snijanten | 6                            |
| Fijn/ruw-indeling            | Nabewerken                   |
| Snedecondities               | sterk onderbroken            |
| Hoofdtoepassing              | M                            |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |