


Garant**WNMG 080404, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252068 HB7140-2
GTIN	4067263315421
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080404 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Spaanbreker	VM
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Tolerantie	M
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min

Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	6
Hoekradius	0,4 mm
Snedecndities	sterk onderbroken
Soort	HB7140-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien