

**Garant****CC.T 060204, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 260052 HB7140-2 |
| GTIN          | 4067263315476   |
| Artikelklasse | 21G             |

## Omschrijving

CC.T 060204 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

## Technische beschrijving

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Soort                               | HB7140-2          |
| Coating                             | gecoat            |
| Voeding $f$                         | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Tolerantie                          | M                 |
| ISO-code wisselplaat                | CCMT060204        |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 70 - 230 m/min    |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Fijn/ruw-indeling             | Nabewerken                   |
| Snijmateriaal                 | HM                           |
| Snijdiepte $a_p$              | 0,2 - 2,5 mm                 |
| Snedecondities                | sterk onderbroken            |
| Hoekradius                    | 0,4 mm                       |
| Hoofdtoepassing               | M                            |
| Spaanbreker                   | VS                           |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2                            |
| Producttype                   | Wisselplaat voor het draaien |