

**Garant****CC.T 120404, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260064 HB7140-2
GTIN	4067263315513
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 120404 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Tolerantie	M
Snedecondities	sterk onderbroken
Soort	HB7140-2
Spaanbreker	VS
Hoofdtoepassing	M

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	gecoat
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien