

Garant**CCMT 09T308, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260060 HB7140-2
GTIN	4067263315506
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CCMT 09T308 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	sterk onderbroken
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	VS
Tolerantie	M

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7140-2
Coating	gecoat
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien