

Garant**CCMT 120408, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260066 HB7140-2
GTIN	4067263315520
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CCMT 120408 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snedecndities	sterk onderbroken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Spaanbreker	VS
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snijanten	2
Coating	gecoat
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Soort	HB7140-2
Hoofdtoepassing	M
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien