

Garant**CC.T 060204, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260142 HB7140-2
GTIN	4067263315544
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 060204 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Coating	gecoat
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7140-2
Snedecondities	sterk onderbroken
Tolerantie	M
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min

Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
ISO-code wisselplaat	CC.T 060202
Spaanbreker	VM
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien