

**Garant****CC.T 120404, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260158 HB7140-2
GTIN	4067263315582
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 120404 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

## Technische beschrijving

Snedeccondities	sterk onderbroken
Snijmateriaal	HM
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Tolerantie	M

Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Soort	HB7140-2
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	VM
Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien