

**Garant****DC.T 070202, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260449 HB7140-2
GTIN	4067263315650
Artikelklasse	21G

## Technische beschrijving

Soort	HB7140-2
Spaanbreker	VM
Coating	gecoat
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snedecondities	sterk onderbroken
ISO-code wisselplaat	DCMT070202
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min

Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien