

Garant**DC.T 070204, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260353 HB7140-2
GTIN	4067263315612
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 070204 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Spaanbreker	VS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Snededecondities	sterk onderbroken
Soort	HB7140-2
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoofdtoepassing	M
Coating	ongecoat
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DCMT070204-
Producttype	Wisselplaat voor het draaien