

**Garant****DC.T 070202, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260351 HB7140-2
GTIN	4067263315605
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DC.T 070202 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
Coating	gecoat
Snedecondities	sterk onderbroken
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	DCMT070202

Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Spaanbreker	VS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB7140-2
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien