

**Garant****CC.T 120408, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260160 HB7140-2
GTIN	4067263315599
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 120408 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

## Technische beschrijving

Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Hoekradius	0,8 mm
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Soort	HB7140-2
Snedecondities	sterk onderbroken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien