

Garant**DC.T 11T304, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260462 HB7140-2
GTIN	4067263315803
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T304 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7140-2
Snedecondities	sterk onderbroken
ISO-code wisselplaat	DCMT11T304
Spaanbreker	VM

Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Coating	gecoat
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Tolerantie	M
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien