


Garant**SCMT 120404, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260748 HB7140-2
GTIN	4067263315841
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SCMT 120404 HB7140-2 Hoekradius: 0,4 mm
Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7140-2
Snedeccondities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	SCMT 120404
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijanten	4
Hoofdtoepassing	M

Spaanbreker	VS
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Coating	gecoat
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien