


Garant**SCMT 09T304, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260742 HB7140-2
GTIN	4067263315827
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	VS
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Coating	gecoat
Soort	HB7140-2
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Snedecondities	sterk onderbroken

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien