


Garant**SCMT 120408, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260750 HB7140-2
GTIN	4067263314851
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SCMT 120408 HB7140-2 Hoekradius: 0,2 mm
Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Soort	HB7140-2
Spaanbreker	VS
Coating	gecoat
Snedecndities	sterk onderbroken

Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	SCMT 120408
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien