

Garant**SC.T 09T304, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 260762 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263314868 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

SC.T 09T304 HB7140-2 Hoekradius: 0,4 mm

Soort: HB7140-2

Spaanbreker: VM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mmVoeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Voeding f | 0,1 - 0,4 mm/omw, |
| Soort | HB7140-2 |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 60 - 200 m/min |
| Tolerantie | M |
| Hoofdtoepassing | M |
| Snedecndities | sterk onderbroken |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Spaanbreker | VM |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Aantal wisselingen/snijanten | 4 |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Coating | gecoat |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | SCMT 09T304 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |