

Garant**SC.T 120404, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260765 HB7140-2
GTIN	4067263314882
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SC.T 120404 HB7140-2 Hoekradius: 0,4 mm

Soort: HB7140-2

Spaanbreker: VM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Voeding f: 0,1 - 0,4 mm/omw,

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Coating	gecoat
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Soort	HB7140-2

Spaanbreker	VM
Snedeccondities	sterk onderbroken
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	SCMT 120404
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien