

Garant**SC.T 120408, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260766 HB7140-2
GTIN	4067263314899
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SC.T 120408 HB7140-2 Hoekradius: 0,8 mm

Soort: HB7140-2

Spaanbreker: VM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snedeccondities	sterk onderbroken
Tolerantie	M
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	SCMT 120408
Spaanbreker	VM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Coating	gecoat
Soort	HB7140-2
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien