

**Garant****VBMT 160404, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261152 HB7140-2
GTIN	4067263329824
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VBMT 160404 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

## Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Snedecondities	sterk onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7140-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Spaanbreker	VS
Snijmateriaal	HM
Coating	gecoat
Hoekradius	0,4 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien