

Garant**TC.T 110202, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260980 HB7140-2
GTIN	4067263329657
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TC.T 110202 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	TCMT 110202
Spaanbreker	VM
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm

Snedeccondities	sterk onderbroken
Soort	HB7140-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,2 mm
Coating	gecoat
Aantal wisselingen/snijanten	3
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien