

Garant**TC.T 16T304, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260986 HB7140-2
GTIN	4067263329671
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TC.T 16T304 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	VM
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	sterk onderbroken
Soort	HB7140-2
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,

Aantal wisselingen/snijanten	3
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Tolerantie	M
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien