

Garant**VBMT 160402, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261150 HB7140-2
GTIN	4067263329817
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VBMT 160402 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VBMT160402
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	sterk onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Coating	gecoat
Spaanbreker	VS

Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Soort	HB7140-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien