

Garant**VC.T 160408, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261374 HB7140-2
GTIN	4067263329916
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160408 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	sterk onderbroken
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7140-2
ISO-code wisselplaat	VC.T 160408
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VS
Coating	gecoat
Tolerantie	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien