

Garant**VB.T 160404, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261232 HB7140-2
GTIN	4067263329855
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VB.T 160404 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Soort	HB7140-2
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkant	2
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,

Snedeccondities	sterk onderbroken
ISO-code wisselplaat	VBMT160404
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VM
Coating	gecoat
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien