

Garant**VB.T 160408, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261234 HB7140-2
GTIN	4067263329862
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VB.T 160408 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Tolerantie	M
Hoekradius	0,8 mm
Coating	gecoat

Snedeccondities	sterk onderbroken
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7140-2
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VBMT160408
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien