

Garant**VC.T 160404, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261458 HB7140-2
GTIN	4067263329930
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160404 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	VC.T 160404
Coating	gecoat
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoekradius	0,4 mm

Tolerantie	M
Spaanbreker	VM
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Soort	HB7140-2
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Snedecondities	sterk onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien