

Garant**VC.T 110304, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261366 HB7140-2
GTIN	4067263329886
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 110304 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Tolerantie	M
Soort	HB7140-2
ISO-code wisselplaat	VC.T 110304
Hoekradius	0,4 mm

Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	VS
Coating	gecoat
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snedecondities	sterk onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien