

**Garant****VB.T 110304, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261224 HB7140-2
GTIN	4067263329848
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VB.T 110304 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Spaanbreker	VM
Hoekradius	0,4 mm

Soort	HB7140-2
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Snedecondities	sterk onderbroken
Aantal wisselingen/snijanten	2
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	M
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien