

Garant**VC.T 160404, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261372 HB7140-2
GTIN	4067263329909
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160404 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Spaanbreker	VS
Snedeccondities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Snijmateriaal	HM

Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7140-2
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	VC.T 160404
Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien