

Yale

Hefboomtakel UNO plus A met rondstalen ketting, Belastbaarheid: 3t



Bestelgegevens

Bestelnummer	086017 3
GTIN	4025092168366
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie van plaatstaal in compacte uitvoering. Lichtlopende **kettingvrijshakeling**. Kettinggeleiding voor storingsvrije kettingloop.

Toepassing:

Standaard universeel apparaat voor handzame, veelzijdige toepassing.

Opmerking:

Bij het principe van de **lastdrukrem** wordt de axiale remdruk door de last zelf gegenereerd en is daarom evenredig aan de belasting. De last wordt in elke stand veilig vastgehouden, voor het vieren moet het verschil tussen rem- en lastmoment worden overwonnen. Alle universele apparaten van Yale zijn hiermee uitgerust.

De automatisch werkende **kettingvrijshakeling** maakt het **snel aanslaan** van de onbelaste ketting mogelijk, bij belasting sluit de **lastdrukrem** weer automatisch en wordt de last veilig vastgehouden.

De **slipkoppeling** (op aanvraag) verhindert een overmatige belasting en verlengt zo de levensduur van de hijsinrichting.

ATEX-uitvoering op aanvraag

Technische beschrijving

Hefvermogen bij nomin. last	40 daN
Belastbaarheid t	3 t
Belastbaarheid	3000 kg
Behuizing materiaal	Plaatstaal
Kettingvrijschakeling	ja
Normale hefhoogte	1,5 m
Aantal kettingen	1
Gewicht	16,9 kg
Producttype	Hefboomtakel / kettingtakel