

**'Hold fast' potmagneet, AlNiCo, Ø: 55mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085968 55
GTIN	2050000965333
Artikelklasse	08Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor verwijdering van de magneet van het werkstuk met behulp van een afdrukspindel. Met 2 tapgaten M8 voor het bevestigen van houders.

**Technische beschrijving**

Ø	55 mm
Aantal bevestigingsschroefdraden	2
Gewicht	1 kg
Bevestigingsschroefdraad in magneetkop	M8 mm
Nominale houdkracht	400 N
Hoogte van het magneetdeel	49,2 mm
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Potmagneet

