



## Hoge voedingsfrees 7792VX, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/3mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221905 32/3
GTIN	2050002058538
Artikelklasse	28R

### Omschrijving

#### Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

### Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	17 mm
Opnamedraad M	M16
geschikte wisselplaat	XD.. 0904
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	43 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Wisselplaatafmeting	09
Wisselplaatschroef	229918 (T15; 2,1 Nm)
Aantal snijkanten Z	3
Inwendige koeling	ja

Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	16,3 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\max}$	0,88 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Spanschroef	229918
-------------	--------