

**Hefmagneet, Maximale draaglast (vlak): 2000kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085990 2000
GTIN	4045197372970
Artikelklasse	08P

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte, robuuste bouwvorm met permanente neodymium-magneten. Optimaal vermogen zelfs bij grote luchtspleten, geen strooivelden. Gecertificeerde loskracht (zie keuringscertificaat). Volledig ommantelde, compacte en lichte hefmagneet met veiligheidsvergrendeling. Solide constructie, soepel in- en uitschakelen. Hechtvlak van de magneet met 2 langspolen.

Toepassing:

Voor veilig hanteren en transporteren van vlak- en rondmateriaal (nr. 085990; 085980). Voor delen van gietijzer of staal, platen, stangen of buizen. Gebruik in magazijnen, gereedschapmakerijen en productielocaties en ten behoeve van voorraadbeheer van staal.

Technische beschrijving

Maat G	80 mm
Maat B	477 mm
Maximale heflast rond	1000 kg
Minimale materiaalwanddikte vlak	15 mm
Minimale materiaalwanddikte rond	15 mm

Maximale lengte vlak	3500 mm
Maat A	480 mm
maximale Ø rond	350 mm
Gewicht	90 kg
Maat F	499 mm
Maat E	112 mm
Maat C	165 mm
Maximale heflast vlak	2000 kg
Maat D	161 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Hefmagneet