

**Accu-boorschroefmachine ProCORE, Type: GSR1890C****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070245 GSR1890C
GTIN	4059952617244
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Compacte, krachtige accu-boorschroefmachines, rechts-/linksom draaiend.**
- **Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.**
- **Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.**
- **Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.**
- **Softgrip.**

KickBack Control met automatische uitschakeling bij blokkeringen, evenals unieke precisiekoppeling en motorrem. 13 mm Auto-Lock-boorhouder. Hoog draaimoment. Uitbreiden met **Connectivity**-module mogelijk.

Levering:

Inclusief 2x Li-ion-accu's, snellader, L-BOXX.

Opmerking:

Bijbehorende reserveaccu's, startersets en laders vindt u vanaf nr. 073851 en nr. 073863–073867.

Technische beschrijving

Maximaal draaimoment hard	64 Nm
---------------------------	-------

Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Motortype	Borstelloze motor
Gewicht	1,1 kg
Maximale spiraalboor-Ø in hout	68 mm
Maximaal draaimoment zacht	36 Nm
Toerentalbereik 1e stand	0 min ⁻¹
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Aansluiting	Bluetooth-interface
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Accucapaciteit	4 Ah
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Accuspanning	18 V
Fabrikantnummer	GSR 18V-90 C
Accutype	Lithium-ion
Toerentalbereik 2e stand	0 - 2100 min ⁻¹
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V
USP2	Borstelloze motor, snelspanhouder- spanbereik 1,5-13, in L-Boxx