

**Accu-boorschroefmachine zonder accu, Type: GSR1890C****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070246 GSR1890C
GTIN	4059952617213
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

- Compacte, krachtige accu-boorschroefmachines, rechts-/linksom draaiend.
- Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.
- Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.
- Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.
- Softgrip.

Uitbreiden met **Connectivity**-module mogelijk.

Levering:

Inclusief L-BOXX, **zonder** accu en lader.

Opmerking:

Bijbehorende reserveaccu's, startersets en laders vindt u vanaf nr. 073851 en nr. 073863–073867.

Technische beschrijving

Toerentalbereik 2e stand	0 - 2100 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Motortype	Borstelloze motor

Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximaal draaimoment hard	64 Nm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	68 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Typisch gebruik	Strong
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Accuspanning	18 V
Toerentalbereik 1e stand	0 min ⁻¹
Fabrikantnummer	GSR 18V-90 C
Gewicht	1,1 kg
Maximaal draaimoment zacht	36 Nm
Accutype	Lithium-ion
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V
USP2	Borstelloze motor, met Softgrip, zonder accu, in L-Boxx