

**Led-acculamp, 12 V, Type: GLI12300****Bestelgegevens**

Bestelnummer	073203 GLI12300
GTIN	3165140876179
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

12 V werklamp met 10 led's en twee helderheidsniveaus. Instelbare hoek tot 200°, ophanghaak, karabijnhaak en geïntegreerde magneet.

Levering:

Acculamp zonder accu en zonder lader.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851– 073866.

Technische beschrijving

Accuspanning	12 V
Gewicht inclusief accu	0,3 g
Aantal inbegrepen accu's	1
Lichtstroom	300 lm
Accutype	Lithium-ion
Gewicht zonder accu	0,15 g

Fabrikantnummer	GLI 12V-300
Brandduur	3 h
Energievoorziening	Netvoeding
ATEX-zone	geen
Lichtbron	LED-lamp
Productnaamattribuut	12 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 12 V
Producttype	Werklamp