

**Accu-haakse slijper, Type: GWX18V10SC****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077010 GWX18V10SC
GTIN	
Artikelklasse	03C

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Eenvoudig en snel:** Eenvoudige wisseling van slijperaccessoires zonder te verliezen delen en extra gereedschap.
- **Geen extra sleutel meer noodzakelijk.**
- **Uitgebreid:** Grote keuze aan haakse slijpers en accessoires met volle achterwaartse compatibiliteit.
- **Maximaal comfort door snel en 100% zonder gereedschap wisselen van accessoires.**
- **Betrouwbaar:** Accessoires met een specifieke draairichting kunnen met behulp van het innovatieve X-LOCK-systeem niet meer onjuist worden gemonteerd. Maximale gebruikersbescherming dankzij akoestisch signaal bij correcte montage.
- **Schoon werken zonder lastige krassen! Geringere en minder duidelijke slijpsporen bij X-Lock haakse slijpers.**

De haakse slijper heeft een Bluetooth Connectivity-module en gebruikersinterface, evenals Drop Control, X-Brake en KickBack Control. Een snelle en handige wissel van accessoires is mogelijk dankzij het X-LOCK Klick-systeem zonder sleutel.

De Bluetooth Connectivity-module maakt aanpassingen rechtstreeks mogelijk via de Toolbox-app en een gebruikersinterface met toerentalkeuze zorgt voor maximaal comfort met actieve gereedschapsfeedback.

Levering:

Inclusief 2 x ProCORE18V 5,5 Ah, snellader GAL 1880 CV, extra Vibration Control-handvat, beschermkap, L-BOXX.

Technische beschrijving

Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximale schijf-Ø	125 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Fabrikantnummer	GWX 18V-10 SC
Gereedschapsopname	X-LOCK-systeem
Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	18 V
Energievoorziening	Netvoeding
Aantal inbegrepen accu's	2
Motortype	Borstelloze motor
Gewicht inclusief accu	2,9 kg
Gewicht	2 kg
Gewicht zonder accu	2 kg
Toerentalbereik	4500 - 9000 min ⁻¹
Kickbackstop	ja
Bijzonderheid	Variabel toerental; Kickback Control; Drop Control
Herstartblokkering	ja
Accucapaciteit	5,5 Ah
Producttype	Haakse slijper