



## Haakse slijper GWS, Type: 17-125PSB



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077109 17-125PSB
GTIN	4059952576725
Artikelklasse	03C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Krachtige haakse slijper in een compact ontwerp** met veiligheidsschakelaar

- De GWS 17-125 PSB Professional is voorzien van een nieuwe **PROtection-schakelaar** voor maximaal comfort tijdens het werk en een ergonomische, smalle greep
- Toerentalkeuze, constant toerental, zachte aanloop en overbelastingsbeveiliging
- Intelligent remsysteem

#### Levering:

Inclusief torsiëbestendige beschermkap, spanset, extra handvat.

### Technische beschrijving

Wattage	1700 W
Gewicht	2,5 kg
Fabrikantnummer	GWS 17-125 PSB
Maximale schijf-Ø	125 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale vibratie volgens EN	4,8 m/s <sup>2</sup>
Herstartblokkering	ja
Toerentalbereik	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>

Bijzonderheid	Schijfrem
Producttype	Haakse slijper