

**Accu-haakse slijper GWS, Type: GWS1810SC****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077120 GWS1810SC
GTIN	4059952647524
Artikelklasse	03C

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige **haakse 18V-accuslijper**.

- **30 % meer vermogen en 125 % langere looptijd dankzij de nieuwe EC-motor en de nieuwe ProCORE18V accutechnologie.**
- **Verhoogde veiligheid dankzij intelligent remsysteem dat de remtijd tot 70 % verkort en KickBack Control.**
- **Gebruikscomfort dankzij sleutelloos verwisselen van schijven.**

Levering:

Inclusief 2x ProCORE 18V-accu, opnameflens, lader, snelspanmoer, 1x Bluetooth Low Energy-module GCY 42 Professional, beschermkap en L-BOXX.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073854 en nr. 073866.

Technische beschrijving

Zachte aanloop	nee
Maximale doorslijpdiepte	34 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Maximale vibratie volgens EN	6 m/s ²
Accucapaciteit	5,5 Ah

Aantal inbegrepen accu's	2
Maximale schijf-Ø	125 mm
Overbelastingsbeveiliging	ja
Gewicht	2 kg
Kickbackstop	ja
Herstartblokkering	ja
Energievoorziening	Netvoeding
Maximaal toerental	4500 - 9000 min ⁻¹
Fabrikantnummer	GWS18V-10SC
Dodemansschakeling	nee
Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	18 V
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype	Haakse slijper

Accessoires

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V	073854 B18
Acculader Type 1880CV	073866 1880CV